

TECHSPEC® 101,6mm Länge, M6 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung



101.6mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-354

Produkt **#84-354** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

101.60 **Länge (mm):**

30.00 **Verstellweg (mm):**

Gewinde & Montage

M6 x 1.0

Gewinde:

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
- 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen [Bühnen](#). Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.