

TECHSPEC® 101,6mm Länge, M6 Gewinde, höhenverstellbare Stangenhalterung



101.6mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-354

Produkt **#84-354** 20+ In Stock

-

1

+

€140⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€140,00 stückpreis
Stk. 10+	€126,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Metric	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
30.00	Verstellweg (mm):
101.60	Länge (mm):

Gewinde & Montage	
M6 x 1.0	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Englische und metrische Versionen erhältlich
 - 1/4-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
 - Vertikale Verstellung möglich
 - Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
- Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen Bühnen. Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.