

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Aplanatisches Objektiv aplanoXX, 1030 nm, 0,80 NA | aplanoXX NA0.8_20_1030

Mehr Produkte von [AdlOptica](#)



AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives



Produkt #19-491 3-4 TAGE



1



€8.135,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€8.135,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
20

Designwellenlänge DWL (nm):
1030

Durchmesser (mm):
44.00

Brennweite BW (mm): 12.50
Modellnummer: aplanoXXNA0.8_20_1030
Länge (mm): 54.10
Mount: C-Mount
Numerische Apertur NA: 0.80
Typ: Objective
Arbeitsabstand (mm): 2.5 (1.6 with Protective Window)
Bildfeld (°): ±0.3
Hinweis: Includes aplanoXX objective, mounted protective window (#19-495), and spanner wrench (#19-497)
Wellenlängenbereich (nm): 1020 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 100 mJ @ 5ns 300 µJ @ 1ps
Fokustiefe (mm): 0 - 4
Strahldurchmesser (mm): 20 (maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform