


Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 1064 nm, 18-23 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal π Shaper_1064_Q-20

Mehr Produkte von [AdlOptica](#)



Focal Flat Top Beam Shaper



Produkt #12-237 3-4 Tage

- 1 + **€3.040,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€3.040,00
Stk. 5+
€2.734,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
38

Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 64.00
Modellnummer: πShaper_1064_Q-20
Länge (mm): 21.00
Transmission (%): >99
Typ: Beam Shaper
Gewicht (g): 70
Wellenlängenbereich (nm): 1020 - 1100
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm): 18 - 23
Maximale Eingangsleistung, CW (kW): 0.4
Innengewinde: M58 x 1
Außengewinde: M58 x 1
Kompatibler Adapter: #12-323
Mode Eingangsstrahl: TEM ₀₀
Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M²: <1.5
Eingangsstrahldivergenz (mrad): ±20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform