

VIS/NIR-Refokussiereinheit, 10 mm Apertur, 38 mm Brennweite



Fiber Refocusing Assembly

Produkt #88-184 3-4 TAGE



1



€170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€170,00

Stk. 11+

€150,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.88

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Typ:
Refocusing Assembly

Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Aperturgröße: 10.0
Brennweite BW (mm): 38.00
Material Gehäuse: Anodized Aluminum
Länge (mm): 16.38
Hinweis: Compatible with #88-180 , #88-181 , #88-190 , & #88-191 Fiber Collimators
Betriebstemperatur (°C): -40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen