

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1,0mm D, 810nm DWL, 0,12mm WD, unbeschichtet, GRIN Linse



Produkt #64-524 3-4 TAGE

- 1 + €57,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€57,50
Stk. 11+
€51,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
1.00 +0.00/-0.01

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.94

Substrat: ☐
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

Blende:

0.94
Numerische Apertur NA: 0.54
Beschichtung: Uncoated
Typ: Gradient Index Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1600
Freie Apertur (%): 90.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 810.00
Gradientenkonstante (mm⁻¹): 0.660
Brechungsindex: n_d - Mitte der Linse: 1.624
Länge (mm): 2.18
Pitch: 0.23
Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsabstand (mm): 0
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±0.01
Längentoleranz (%): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen