

10mm Durchmesser, 120 Körnung, Mattglas



Produkt **#83-082** Lagernd

- 1 + **€17,75**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€17,75
Stk. 11+
€15,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
10.00 ±0.25

Beschichtung:
Uncoated

Kanten:
Ground Edges

Körnung: ☐

120

Substrat: 
Float Glass

Dicke (mm):
1.60

Typ:
Ground Glass Diffuser

Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000

Hinweis:
Sandblasted on first surface

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 219:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

