

TECHSPEC® 10mm Durchmesser, C-Mount Halterung Achromate/dicke Linsen



Produkt #63-980 **20+ In Stock**

- 1 + €56.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€56,50 stückpreis
Stk. 5-9	€50,30 stückpreis
Stk. 10-25	€46,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**
Optic Mount (Fixed) **Funktion:**
Optiktyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

14.0 Tubuslänge (mm):

18.0 Gesamtlänge (mm):

2.0 Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

10.5 Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

9.00 Freie Apertur CA (mm):

Black Anodized Aluminum (6061 T6) Aufbau:

30.0 Außendurchmesser (mm):

Gewinde & Montage

C-Mount Gewindeart:

10.0 Optikdurchmesser (mm):

Konformität mit Standards

Konform RoHS 2015:

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Konform REACH 241:

Produktdetails

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen

