

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® X/10-Spiegel, 10 X 10 mm, Protected-Silber-Beschichtung



Produkt #68-324 Lagernd

1 €90,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€90,50
Stk. 6+
€72,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 20-10
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): 30
Dicke (mm): 2.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 10.00
Breite (mm): 10.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform