

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #49-017 3-4 TAGE

- 1 + €155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€155,00

Stk. 6+

€124,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Typ: Penta Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm): 10.00
Bildorientierung: Right-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen