

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#48-596**

3-4TAGE

-

1

+

€92,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€92,50

Stk. 6+

€74,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized

Substrat:
[N-BK7](#)

Länge (mm):
10.00

Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Penta Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Katheten (mm): 10.00
Bildorientierung: Right-Handed
Beschichtungsspezifikation: Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance & Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen