

TECHSPEC® Rhomboidprisma, 10 mm, VIS-0°-beschichtet



Produkt #47-807 Lagernd

1 €177,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€177,50

Stk. 6+
€142,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Länge (mm): 10.00
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Winkeltoleranz (Bogensekunden): ±5

Strahlabweichung (Bogensekunde): ±30
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Bildorientierung: Beam Deviation
Strahlablenkung (°): 0.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Rhomboid Prism
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ Entrance/Exit Surfaces: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen