

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Scorpio Nd:YAG-Strahlautweiter, 355 nm, 10X



10X, 355nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-067

Produkt #37-067 3-4 TAGE



1



€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€184,00

Stk. 10+

€163,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
MgF₂ (400-700nm) & VIS-EXT (350-700nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
355

Eingangsapertur (mm): 3.5
Ausgangsapertur (mm): 22
Aufweitung: 10X
Substrat: ☐ Optical Glass
Länge (mm): 154.40
Gewinde: M22 x0.75
Transmission (%): >91 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 138
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 355nm for Input Beam ≤1.6mm (by design)
Beschichtungsspezifikation: Element 1: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm Element 2: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm): 355
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: None

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen