

## Beleuchteter Vergrößerer 10X mit transparenter Basis



Produkt **#39-114** **4 In Stock**

-

1

+

€63<sup>.50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €63,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

2 Lenses

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.0

Bildfeld (Zoll):

0.875

Durchmesser der Linse (Zoll):

Illumination Assembly: 1.375 Dia. x 7 L

Größe (Zoll):

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.62                                            | Höhe (Zoll):            |
| Optische Eigenschaften                          |                         |
| 10X                                             | Vergrößerung:           |
| 1.0                                             | Arbeitsabstand (Zoll):  |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle |                         |
| 2 C batteries                                   | Spannungsversorgung:    |
| Konformität mit Standards                       |                         |
| Anzeigen                                        | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Mehrelementige Vergrößerungsgläser
- Ideal geeignet zur schnellen Inspektion
- Design mit Festbrennweite
- 2 Batterien vom Typ C werden benötigt (nicht inklusive)

Diese mehrelementigen Vergrößerer bieten eine hohe Bildqualität, sind ideal für die schnelle Inspektion geeignet und bestehen aus optischen Glaselementen mit festem Fokus. Durch die klare Acrylbasis kann Umgebungslicht auf das Objekt fallen. Die eingebaute Beleuchtung kann nicht entfernt werden. 2 Batterien vom Typ C werden benötigt (nicht inklusive). Gewicht ca. 100 g. Größe mit Beleuchtung: 1-3/8" Durchmesser x 7" Länge.