

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Produkt #55-278

3-4 TAGE



1



€227,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€227,00

Stk. 6+

€181,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
22.0

Luftspalt (mm):
5.63

Substrat:

N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5

Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsblende f/#: f/4.55
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Brenn- weite EFL A (mm): 100.00
Brenn- weite EFL B (mm): 100.00
Gehäusedurchmesser (mm): 30 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm): 34 ±0.2
Linsenabstand zu Gehäusekante (mm): 8
Vergrößerung: 1:1
Objekt- abstand (mm): 90.13
Bildweite (mm): 90.13
Aufbau: Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Typ: Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen