

11" x 11", 24" Brennweite, Fresnellinse



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt **#32-691** Lagernd



1



€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€132,00

Stk. 11+

€117,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
609.60

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.09
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 11.0 x 11.0
Größe (mm): 279.4 x 279.4
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 24.00
Effektive Größe (Zoll): 10.5 x 10.5
Linien pro Zoll: 200.00
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen