

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 1175nm, 25mm Durchmesser, OD 2 Kurzpassfilter



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Produkt #67-289 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€126,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€126,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm):
1,175.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Traditional Coated
Sperrbereich (nm): 1265 - 1540
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Transmissionsbereich (nm): 550 - 1125
Typ: Shortpass Filter
Freie Apertur (%): 80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Flankenfaktor (%): ±3
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Wellenlängenbereich (nm): 550 - 1540

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen