

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Produkt #22-727 AUSVERKAUF KONTAKT



1



€186,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€186,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.16

Substrat:
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ:
Lens Array

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1600

Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Größe (Zoll): 11.811 x 11.811
Größe (mm): 300 x 300
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 0.006
Effektive Größe (Zoll): 11.811 x 11.811
Brechungsindex n_d: 1.49
Hinweis: Warpage Tolerance of ±3mm
Anzahl Linsen: 212 per 25.4mm
Betriebstemperatur (°C): 60 (Maximum)
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Effektive Größe (mm): 300 x 300

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen