

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #23-870 3-4 TAGE

-

1

+

€535,00

+ WARENKORB
Stk. 1-10
€535,00
Stk. 11+
€482,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm): 7.78 @ 1064nm
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Uncoated
Typ:

Lens Array (One Sided)
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Größe (mm): 12.0 x 12.0
Divergenzwinkel (°): 3.7 (Full Width)
Pitch (µm): 500
Radius R (mm): 3.500
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
