

Richardson Gratings™ holographisches, reflektierendes Beugungsgitter, 1200 Rillen, 30 x 30 mm, 400-1200 nm

Mehr Produkte von [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings



Produkt #15-747 3-4 Tage

- 1 +

€175,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€175,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1200

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 1200
Blaze-Wellenlänge (nm): 700
Größe (mm): 30.0 x 30.0 ±0.1
Freie Apertur (%): >90
Beschichtung: Aluminium
Aufbau: Holographic Grating
Länge (mm): 30.00
Substrat:  Float Glass
Dicke (mm): 6.00 ±0.5
Typ: Reflective Diffraction Grating
Breite (mm): 30.00
Reflektierte Wellenfront, RMS: $\lambda/4$
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm): ±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.15
Toleranz Rillenabstand (%): <0.05
Polarisation: S, P and Average
Master-Referenz: 220H
Spektrale Ordnung (m): 1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen