

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-530-INK**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,00

Stk. 10+

€46,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-48.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): -50.31
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 4.12
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -24.81
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen