

12,5-75mm Brennweite, 6X manuelles Zoomobjektiv



#53-153

Produkt #53-153 3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
495 - 86

Länge (mm):
114.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
27.8° - 4.9°

Filtergewinde:
M55.0 x0.75

Max. Durchmesser (mm):

57.00
Gewicht (g): 475.00
Zoombereich: 6:1
Typ: Zoom Lens, Macro
Brennweite BW (mm): 12.50 - 75
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 1,000 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.2 - f/16
Wellenlängenbereich: VS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen