

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5" D. x 7,5" BW unbeschichtet, parab. Spiegel



Produkt #32-276-000 3-4 TAGE

- 1 +

€2.865,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€2.865,00

Stk. 3+

€2.435,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 12.5 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 317.50 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 75.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 1,905.00
Krümmungsradius (mm): 3,810.00
Blende (f/#): f/6
Beschichtung: Uncoated
Art der Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 286
Randdicke ET (Inch): 2.13
Randdicke ET (mm): 54.10
Typ: Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen