

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

N-BK7-Fenster, MgF2-Beschichtet, 12,5 x 12,5 x 3 mm



Produkt #27-848 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €14,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€14,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
64.17

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
11.25 x 11.25

Größe (mm):
12.50 x 12.50

Dicke (mm):
3.00 ±0.20

Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: MgF ₂ : ¼λ @ 550nm, R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogenminuten): ≤5
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächengenauigkeit: 1λ
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Länge (mm): 12.50
Breite (mm): 12.50

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen