

TECHSPEC[®] 12,5/12,7mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für Achromate/dicke Linsen



Produkt #52-954 4 In Stock

-

1

+

€67⁴⁷

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€67,47 stückpreis
Stk. 5-9	€60,05 stückpreis
Stk. 10-25	€55,52 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
21.5	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
24.95	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
11.50	Freie Apertur CA (mm):
15.50	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.00	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
12.5 - 12.7	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
 - Können mit allen C-, S- und T-Mbunt-Komponenten kombiniert werden
 - Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mbunt runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mbunt runde Optikhalterungen haben ein 1" x32 TPI, M12 x0,5 oder M42 x0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.
- Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

T-Thread Achromat / Thick Lens Mount

