

**TECHSPEC® 12,5/12,7mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen**



Produkt #52-933 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €72<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€72,00 stückpreis
Stk. 5-9	€67,80 stückpreis
Stk. 10-25	€64,80 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Fixed **Typ:**  
Optic Mount (Fixed) **Funktion:**  
**Optiktyp:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

11.5 Tubuslänge (mm):

14.95 Gesamtlänge (mm):

2.00 Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

5.50 Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

11.50 Freie Apertur CA (mm):

Black Anodized Aluminum (6061 T6) Aufbau:

48.0 Außendurchmesser (mm):

## Gewinde & Montage

T-Mount Gewindeart:

12.5 - 12.7 Optikdurchmesser (mm):

## Konformität mit Standards

Konform RoHS 2015:

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Konform REACH 241:

## Produktdetails

This stock number is a 3-part design.

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

## Technische Informationen

