

TECHSPEC[®] 12,5/12,7mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für dünne Linsen



Produkt #52-933 5 In Stock

-

1

+

€72⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€72,00 stückpreis
Stk. 5-9	€67,80 stückpreis
Stk. 10-25	€64,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:
	Funktion:

Optic Mount (Fixed)	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
11.5	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
14.95	Gesamtlänge (mm):
48.0	Außendurchmesser (mm):
11.50	Freie Apertur CA (mm):
5.50	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.00	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
12.5 - 12.7	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

This stock number is a 3-part design.

- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen

