

TECHSPEC® 125mm engl. verläng. Mikrometer, mittige Verstell., o/Durchbohr.



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)



Produkt #66-452 3-4 Tage

- 1 +

€699,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€699,00

Stk. 3+

€611,80

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung: English Micrometer
Orientierung Verstelle­s­schraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 125 x 125
Verstellweg (Zoll): 2
Mittiges Loch: 1/4-20
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.635
Belastbarkeit (kg): 20
Gewinde: (21) 1/4-20, (8) 2-56, (4) 6-32
Bühnengröße (Zoll): 4.92 x 4.92
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 40
Yaw (arcsec): 30

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)