

**TECHSPEC® 125mm englische Bühne, mittige Verstellung, ohne Durchbohrung**



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)



Produkt #66-450 **1 In Stock**

- 1 + €665<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€665,00 stückpreis
Stk. 3+	€580,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

English **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Linear (X) **Art der Bewegung:**



**30mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**30mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**40mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**70mm Standard-Top Stages - Side Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Center Drive**



**125mm Standard-Top Stages - Side Drive**

