

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 125mm englische Bunne, mittige verstellung, mit Durchbohrung



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)



Produkt #66-462 3-4 Tage

- 1 +

€588,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€588,00

Stk. 3+

€512,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung: Lead Screw
Orientierung Verstelle­schraube: Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 125 x 125
Verstellweg (Zoll): 1
Mittiges Loch: M42 x 0.75
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 20
Gewinde: (1) M42 x 0.75, (20) ¼-20
Bühnengröße (Zoll): 4.92 x 4.92
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform