

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

700 mm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #22-754 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€270,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€270,00

Stk. 6+

€230,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

9.50 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.66
Hintere Brennweite BFL (mm): 5.23
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: VIS-EXT+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 11.25
Randdicke ET (mm): 4.96
Mittendicke CT (mm): 7.70 ±0.10
Blende: 0.76
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 105.26

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform