

TECHSPEC® Strahlteilerplatte für NIR, 12,5 mm Durchmesser, 40R/60T



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #68-382 3-4 TAGE

1 **€116,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€116,00

Stk. 6+

€93,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 40/60 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 -

1100nm Surface 2: AR $R_{avg} \leq 1\%$, $R_{abs} \leq 2\%$ @ 700 - 1100nm
Aufbau: Plate
Durchmesser (mm): 12.50
Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten): ≤ 3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 40/60
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ per inch
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform