

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #68-399 3-4 TAGE



1



€103,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€103,00

Stk. 6+

€82,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

45

Freie Apertur (%):

>85

Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: 60/40 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

700nm Surface 2: AR $R_{avg} \leq 1\%$, $R_{abs} \leq 2\%$ @ 400 - 700nm
Aufbau: Plate
Durchmesser (mm): 12.50
Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten): ≤ 3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 60/40
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ per inch
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform