

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #19-926 3-4 TAGE

-

1

+

€38,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€38,00

Stk. 10+

€34,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
12.50

Substrat: Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass
Betriebstemperatur (°C): -40 to +80
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): 42 ±2
Typ: Left-Handed Circular Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.20
Aufbau: Laminated Glass Polarizing Film
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.90

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform