

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT

PCX-Kondensorlinse, 125 mm Durchm. x 375 mm BW



Produkt #27-506 3-4 TAGE



1



€107,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€107,00

Stk. 11+

€95,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
125.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
375.00 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
366.00

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 14.40
Randdicke ET (mm): 4.05
Radius R₁ (mm): 193.80
Freie Apertur CA (mm): 122
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen