

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #69-719 3-4 TAGE

- 1 +

 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€65,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 6
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): 73.68
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.49
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 38.76
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform