

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Oberflächenspiegel, 12,5 mm Durchmesser, 4-6λ



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #27-402 3-4 TAGE

1 **€15,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€15,00

Stk. 6+

€12,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.76

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität: 80-50
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Dicke (mm): 1.00 Nominal
Toleranz Dicke (mm): Nominal
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform