

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

12,5mm Durchmesser, blau, dichroitischer Filter



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Produkt #52-530 Lagernd



1



€22,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€22,00

Stk. 25+

€19,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
0

Grenzwellenlänge (nm):
505.00

Substrat: 
Betriebstemperatur (°C): <100
Beschichtung: Additive Color
Farbe: Blue
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.00 Nominal
Typ: Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%): ≥85
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} >85% @ 390 - 485nm, T _{avg} <1.0% @ 525 - 750nm T _{abs} >80% @ 400 - 485nm, T _{abs} <1.0% @ 620 - 690nm
Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (µm): 0.012

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform