

TECHSPEC® 125mm, englisch, Mikrometer, Z-Achse



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



Produkt #66-508 4 In Stock

-

1

+

€1.170⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€1.170,00 stückpreis
Stk. 3+	€1.018,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z)

Art der Bewegung:

Crossed Roller Bearing	Führungssystem:
125 x 125	Bühnengröße (mm):
20	Verstellweg (mm):
1/4-20	Mittiges Loch:
Aluminium Stage	Aufbau:
0.635	Steigung der Leitspindel (mm):
5	Belastbarkeit (kg):
4.92 x 4.92	Bühnengröße (Zoll):
3	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

English Micrometer

Gewinde & Montage

(21) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Mechanisch kompatibel mit unseren **TECHSPEC® Bühnen**
- Feineinstellung durch Mikrometer
- Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von **TECHSPEC® Bühnen** entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Unsere **Adapterplatten** werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigt werden.

Technische Informationen

