


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Keilfenster aus Quarzglas, 12,5 mm Durchmesser, unbeschichtet, 30 Bogenminuten



TECHSPEC® Fused Silica Wedged Windows

Produkt #34-241 3-4 TAGE



1



€115,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€115,00

Stk. 6+

€92,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
11.25

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.10

Dicke (mm):

3.00 ±0.20
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Wedged Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Keilwinkel: 30' ±10'

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform