

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

unbeschichtet



Produkt #68-033

3-4 TAGE

-

 1

+

€62,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€62,00

Stk. 6+

€49,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Substrat:
[N-BK7](#)

Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 48.68
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.5 x 25.0
Randdicke ET (mm): 1.23
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen