

TECHSPEC® 125mm englische Bühne, seitliche Verstellung, ohne Durchbohrung



TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)



Produkt #66-453 KONTAKT

- 1 + €549,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€549,00

Stk. 3+

€479,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung: Lead Screw
Orientierung Verstelle­schraube: Side Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 125 x 125
Verstellweg (Zoll): 1
Mittiges Loch: 1/4-20
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.5
Belastbarkeit (kg): 20
Gewinde: (21) 1/4-20, (8) 2-56, (4) 6-32
Bühnengröße (Zoll): 4.92 x 4.92
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform