

TECHSPEC® 125mm engl. verläng. Mikrometer, seidl. Verstell., m/Durchbohr.



Produkt #66-467 3-4TAGE

1 €749,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€749,00
Stk. 3+
€653,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung Verstellerschraube:

Side Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 125 x 125
Verstellweg (Zoll): 2
Mittiges Loch: M42 x 0.75
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.635
Belastbarkeit (kg): 20
Gewinde: (1) M42 x 0.75, (20) 1/4-20
Bühnengröße (Zoll): 4.92 x 4.92
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 40
Yaw (arcsec): 30

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)