

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #22-403 3-4 TAGE

-

1

+

 €325,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€325,00

Stk. 10+

€293,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde:
(71) 1/4-20

Dicke (mm):
25.40

Typ:
English

Breite (mm):

125.00
Gewicht (kg): 0.97
Aufbau: Anodized Aluminum
Länge (mm): 125.00
Magnetkraft (N): 40
Hinweis: The permanent magnet is turned on and off by integrated screw (5mm Hex)
Wiederholgenauigkeit (µrad): <70.0
Schaltbar: Yes

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform