

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Breitbandige polarisierende Stranitellerplatte, 12,5 mm quadratisch



Produkt #48-544 Lagernd

1 €175,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€175,00

Stk. 11+

€149,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45 ±15

Freie Apertur CA (mm):
8.5 x8.5

Substrat:
Corning Eagle XG

Länge (mm): 12.50
Betriebstemperatur (°C): -40 to +200
Größe (mm): 12.5 x 12.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 0.70
Toleranz Dicke (mm): ±0.07
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: 31.7 x 10 ⁻⁷ /°C
Beschichtungsspezifikation: Surface 2: R _{abs} <2.0% @ 420 - 670nm
Wellenlängenbereich (nm): 420 - 700
Breite (mm): 12.50
Transmission Axis Tolerance (°): ±1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen