

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

12.5mm quadratisch IR Sperrfilter



Produkt #55-235 3-4 TAGE

- 1 + €38,50

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€38,50

Stk. 25+

€32,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
12.5 x 12.5

Grenzwellenlänge (nm):
710.00

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Länge (mm):

12.50
Betriebstemperatur (°C): <250
Beschichtung: Traditional Coated
Brechungsindex n_d: 1.472
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.10
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Typ: IR Cut-Off Filter
Breite (mm): 12.50
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Freie Apertur (%): ≥90
Kanten: Seamed Edges
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: T=50% @ 710±30nm, T _{avg} >85% @ 480 - 680nm, T _{avg} <10% @ 740 - 1200nm Surface 2: N4 MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 480 - 1200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform