

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm, unbeschichtet, rechtw. Prisma UV Quarzglas enge Toleranzen



TECHSPEC High Tolerance UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt #47-202 Lagernd



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€100,00

Stk. 6+

€90,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):

±40

Beschichtung:

Uncoated

Substrat:

[Fused Silica](#) (Coming 7980)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10           |
| <b>Typ:</b><br>Right Angle Prism               |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.1       |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed     |
| <b>Länge Hypotenuse (mm):</b><br>17.70         |
| <b>Länge Katheten (mm):</b><br>12.50           |
| <b>Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):</b><br>±1 |
| <b>Bildorientierung:</b><br>Left-Handed        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200 |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |