

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel, 12,5 mm, VIS, 50R/50T



Produkt #49-003 3-4 TAGE



1



€243,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€243,00

Stk. 6+

€190,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogenminute):
≤2

Fase:
Protective bevel as needed

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtung: VS
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 430 - 670nm
Aufbau: Cube
Größe (mm): 12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: 
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Non-Polarizing Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 430 - 670
 Ts-Tp : <6%
Absolute Transmission (%) 45 ±10
Durchschnittliche Transmission (%) 45 ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen