

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



12.5µm Aperture Diameter, Mbunted, Precision Pinhole, #56-277

Produkt #56-277 3-4 TAGE



1



€85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€85,00

Stk. 6+

€75,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Mounted

Außendurchmesser (mm):
25 +0.4/-0.000

Aufbau:
Stainless Steel

Fester Lochdurchmesser (µm): 12.5
Dicke (mm): 0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm): ±5
Fassungsdicke (mm): 1.25 ±0.05
Aperture Centration (µm): ±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform