

TECHSPEC® 12,7mm - 12,7mm (drehbar), rechtwinklige Stangenhalterung



#58-994

Produkt **#58-994** **20+ In Stock**

- 1 + €33⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€33,75 stückpreis
Stk. 10+	€32,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Universal

Typ:

Rotatable

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.7 - 12.7

Post Clamp Size (mm):

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Basis Aufbaublock für optische Systeme
- Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
- Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
- Aluminiumhalterung

TECHSPEC® Rechtwinklige Stangenhalterungen sind Baublöcke für optische Systeme. Sie können benutzt werden, um zwei unserer Edelstahlstangen in einem Winkel von 90° zueinander aufzubauen. Die Stangen werden mit zwei 1/4-20-Flügelschrauben befestigt. Der hochbelastbare Aufbau bietet einen stabilen, sicheren Halt für Systeme mit engen Abständen. Die TECHSPEC rechtwinkligen Stangenhalterungen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Es sind feste und drehbare Optionen sowie komplette Aufbauten erhältlich.

Technische Informationen

